

Sellador de ductos ZipSeal™


Instrucciones de uso en conductos de 2 pulg. o más pequeños

ZipSeal™ es fácil de instalar y quitar. Impide la entrada de suciedad, plagas y humedad. Para una mayor protección contra el agua, use el sellador de ductos Polywater® FST™.

- 1.) Limpie el conducto; quite todos los escombros sueltos y el óxido del ducto. *Es probable que la superficie esté húmeda. El lijado y la limpieza con solvente mejorará la adhesión.*
- 2.) Adapte el tamaño del ZIP DISC al tamaño del conducto. Las tiras sobrantes se pueden usar para hacer más ZIP DISC.
- 3.) Separe los cables entre las capas del ZIP DISC. Coloque espuma dentro del conducto a ¼ del borde.
- 4.) Coloque el cartucho en la herramienta dispensadora (Cat. n.º TOOL-50-11).

Coloque la boquilla mezcladora en el cartucho y asegúrela en su lugar. Presione el mango hasta que la resina salga por la punta de la boquilla y deseche el material. (1 chorro completo)

- 5a) **Horizontal:** Inserte la punta de la boquilla mezcladora a través de la espuma exterior del ZIP DISC. Coloque las inyecciones completas con una separación de aproximadamente ½ pulg. en la parte superior del conducto. Cada depresión debe hacerse en una ubicación diferente.



Aplicación horizontal

- 5b.) **Vertical:** Inserte la punta de la boquilla mezcladora a través de la espuma exterior del ZIP DISC en la malla negra. Coloque las inyecciones completas con una separación de aproximadamente ½ pulg. en todo el conducto. Cada depresión debe hacerse en una ubicación diferente.

Hay aproximadamente 15 depresiones completas por cartucho.

Úselo solo como punto de partida; la cantidad real requerida variará.


El sellador se expandirá completamente en 2 o 3 minutos.

El sellador se endurecerá en 5 a 7 minutos.

El mezclador estático es reutilizable durante 3 minutos.

- 7.) Para reutilizar el cartucho, retire el mezclador estático y vuelva a colocar la tapa. Deseche el exceso de material según las regulaciones locales.

Tamaño del ducto en mm (pulg.)	Cantidad aproximada de sellador líquido de espuma
25 mm (1 pulg.) (una serie)	Parte superior: 1 depresión completa
37.5 mm (1½ pulg.) (una serie)	Parte superior: 2 depresiones completas
50 mm (2 pulgadas) (una serie)	Parte superior: 3 depresiones completas



Aplicación vertical

COMUNÍQUESE CON NOSOTROS

1-800-328-9384 Gratis | 1-651-430-2270 Principal | 1-651-430-3634 Fax | correo electrónico: support@polywater.com

AVISO IMPORTANTE: Las declaraciones contenidas en el presente documento se hacen de buena fe, fundamentadas en pruebas y observaciones que consideramos confiables. No obstante, no se garantiza la integridad y precisión de la información. Antes de usar el producto, el usuario final debe realizar las evaluaciones necesarias para determinar que el producto sea adecuado para el uso previsto.

American Polywater renuncia expresamente a cualquier garantía implícita y condiciones de comerciabilidad e idoneidad para un propósito específico. La única obligación de American Polywater será reemplazar la cantidad del producto que se demuestre que está defectuoso. A excepción del recurso de reemplazo, American Polywater no será responsable por ninguna pérdida, lesión o daños directos, indirectos o consecuentes como resultado del uso del producto, independientemente del fundamento jurídico alegado.

Polywater®
Solutions at work.